

Datenblatt

Prowise Neo Liftsystem Large



Holen Sie noch mehr aus Ihrem Touchscreen heraus – mit dem Prowise Neo Liftsystem. Unsere Liftsysteme wurden mit Blick auf Innovation, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit entwickelt und ermöglichen es Ihnen, Ihren Touchscreen mühelos zu transportieren, zu kippen und in der Höhe zu verstellen. Unsere Lifte werden vollständig in Europa von Prowise entwickelt und sind nach den neuesten und höchsten Standards für Sicherheit und Nachhaltigkeit getestet und zertifiziert.

So, wie Sie es sich wünschen!

Setzen Sie auf ultimative Flexibilität mit dem Prowise Neo Mobile Lift. Er ist nicht nur höhenverstellbar, sondern lässt sich auch mühelos an einen anderen Standort transportieren. Sie bevorzugen einen interaktiven Arbeitstisch? Mit dem Prowise Neo Table Lift können Sie den Touchscreen ganz einfach kippen, um kollaboratives Lernen zu ermöglichen. Doch lieber eine feste Installation? Dann sorgt der Prowise Neo Wall Lift dafür, dass der Bildschirm immer auf der richtigen Höhe für Lehrkräfte und Lernende ist.



Unsere Liftsysteme machen Ihren Touchscreen noch barrierefreier. Sie entsprechen dem ADA-Standard, der auch Rollstuhlfahrenden die optimale Nutzung des Touchscreens ermöglicht.

Prowise Neo Liftsystem

Mobile Lift

Platzieren Sie Ihren Touchscreen am gewünschten Standort und in der gewünschten Höhe.

- ✓ Komfortabel zu bedienen mit dem Fuß oder über Prowise Central auf dem Touchscreen.
- ✓ Geeignet für Touchscreens von 55" bis 105".
- ✓ Hochwertige Sicherheitsdoppelrollen.
- ✓ Integrierter Kabelschuttschlauch, einschließlich Stromkabel.

Wall Lift

Platzieren Sie Ihren Touchscreen in der gewünschten Höhe.

- ✓ Komfortabel zu bedienen mit dem Fuß oder über Prowise Central auf dem Touchscreen.
- ✓ Geeignet für Touchscreens von 55" bis 105".
- ✓ Kabel oder Hindernisse an der Wand? Mit unserem Erweiterungsset können wir den Lift weiter von der Wand entfernt platzieren.
- ✓ Integrierter Kabelschuttschlauch, einschließlich Strom- und Internetkabel.


Table Lift

Platzieren Sie Ihren Touchscreen in der gewünschten Höhe, Neigung und am gewünschten Standort.

- ✓ Komfortabel zu bedienen mit dem Fuß, der Fernbedienung oder über Prowise Central auf dem Touchscreen.
- ✓ Geeignet für Touchscreens bis zu 65".
- ✓ Hochwertige Sicherheitsdoppelrollen.
- ✓ Integrierter Kabelschuttschlauch, einschließlich Stromkabel.

Sicherheit geht vor

Die Prowise Neo Liftsysteme wurden von Anfang an als Geräte mit maximaler Sicherheit konzipiert. Sie werden den umfassendsten Tests unterzogen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.



Schon gewusst?

Wir testen unsere mobilen Lifte ...

- ✓ ... in der höchsten Position auf einer abschüssigen Plattform mit einem 86-Zoll-Touchscreen und Whiteboards, wobei Druck auf der Vorder- und Rückseite ausgeübt wird.
- ✓ ... mit einem zusätzlichen Gewicht von 750 Kilo über einen Zeitraum von 24 Stunden.

Das Prowise Neo Liftsystem meistert diese Herausforderung mit Leichtigkeit!



Innovativ und modular

Wir haben unsere Liftsysteme völlig neu konzipiert. Alle Prowise Neo Liftsysteme bestehen aus separaten Modulen, die wir zu einer spezifischen Aufstellung kombinieren können. Dieser modulare Ansatz hat zwei große Vorteile:

- ✓ Kleinere Verpackungen, was bedeutet, dass der Platz für Transport und Lagerung im Vergleich zu unseren früheren Liften um 60 % reduziert werden kann. Dies verringert unseren ökologischen Fußabdruck und führt zu Kosteneffizienz.
- ✓ Flexibilität bei der Installation: Haben sich die Umgebungsbedingungen geändert? Wir können die Liftaufstellung an Ihre neuen Anforderungen anpassen.

Nachhaltigkeit

Wir verwenden nur die besten Materialien für unsere Lifte. Das macht das Prowise Neo Liftsystem zu unserem bislang nachhaltigsten Lift!

- ✓ Weniger als 5% Plastik in allen unseren Liftmodulen*
- ✓ 100 % recycelte Verpackung
- ✓ 60 % weniger Verpackung
- ✓ Fünf Jahre Garantie inklusive



< 5%



100%



60%



5 Jahre

*Nur in den Radabdeckungen und der Kabelkette, recyceltes Plastik.

Kompatibel mit Ihrem Prowise Touchscreen

Unsere Liftsysteme sind vollständig in Prowise Central, dem Betriebssystem Ihres Prowise Touchscreens, integriert. Das bedeutet, dass Sie den Lift nicht nur über die Fußpedale, sondern auch über das Prowise Central Menü auf Ihrem Touchscreen bedienen können.

Vervollständigen Sie Ihre Lösung

Vervollständigen Sie Ihre Lösung mit folgenden Produkten und passendem Zubehör:



Touchscreen

Prowise Touchscreens: 100 % auf die Bedürfnisse des Bildungswesens zugeschnitten. Hohe Qualität, günstiger Preis. Mit 5 Jahren Garantie.



Whiteboards

- ✓ Vierseitiges Whiteboard
- ✓ Montage über VESA-Halterungen, vollständig in das Liftsystem integriert
- ✓ Hochwertige Emaille-Schutzschicht
- ✓ Magnetisch
- ✓ 5 Jahre Garantie



Tastaturschublade

- ✓ Stauraum für:
 - Tastatur
 - Maus
 - Fernbedienung
 - Stifte
- ✓ 5 Jahre Garantie




Technische Spezifikationen

	Prowise Neo Wall Lift Large PW.1.21001.0011	Prowise Neo Mobile Lift Large PW.1.21001.0012	Prowise Neo Table Lift Large PW.1.21001.0017
Geeignet für	Alle Prowise Touchscreens, max. Abmessungen der VESA-Halterung: 400 x 400 bis 1000 x 600		Alle Prowise Touchscreens bis 65". VESA-Halterungsmaße 400 x 200 bis 600 x 600
Hubhöhe	950 mm		Touchscreen-Position aufrecht: 825 mm Touchscreen-Position Tischmodus: 925 mm
Maximale Tragkraft	150 kg		65 kg
Liftgeschwindigkeit	35 mm/s belastet		
Ein-Stecker-Lösung	Ja, 230-Volt-Anschluss für Touchscreen im Lift vorhanden Inklusive Strom- und Inter-netkabel	Ja, 230-Volt-Anschluss für Touchscreen im Lift vorhanden Inklusive Stromkabel	
Netzspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz (universal)		
Stromverbrauch im Standby-Modus	1 Watt		
Einschaltdauer Säulen	10 % – 2 Minuten ununterbrochener Betrieb bei Volllast, gefolgt von einer Pause von 18 Minuten		
Soft-Start und Soft-Stopp	Ja		
Kollisionserkennung	Ja, der Sensor im Lift erkennt Stöße und Kollisionen		
Geräuschpegel	Niedrig < 55 dB (A)		
Überspannungsschutz (EOP)	Ja		
Material	Stahl		
Farbe	RAL 9005 und RAL 7015		
Aufbewahrungsmöglichkeit für Tastatur (Option)	Ja, Prowise Neo-Tastaturschublade		Neo-Tastaturschublade (Q1 2026)
Whiteboard kit (Option)	Ja		Nein
Bedienung über Fußpedale	Ja		
Fernbedienung	Nein		Ja, verkabelt
Bedienung über Prowise Central	Ja, mit dem mitgelieferten USB-Kabel. - Stellen Sie 2 Presets für den Wall / Mobile Lift und 4 Presets für den Table Lift ein. - Stellen Sie die maximal niedrigste und höchste Position des Lifts ein.		
Deaktivierung der Fußsteuerung über Prowise Central	Ja		
Zertifikate	CE, GS		CE
Garantie	5 Jahre		

	Prowise Neo Wall Lift Large PW.1.21001.0011	Prowise Neo Mobile Lift Large PW.1.21001.0012	Prowise Neo Table Lift Large PW.1.21001.0017
Abmessungen Basisplatte (BxTxH)	Hauptmodul: 797 x 292 x 932 mm Wandhalterungsmodul: 870 x 120 x 57 mm	Hauptmodul: 797 x 292 x 932 mm Mobile Radbasis: 960 x 786 x 1001 mm	Table Module: 575 x 292 x 556 mm Mobile Wheel Base: 740 x 734 x 1001 mm
Bruttogewicht	Hauptmodul: 52,9 kg Wandhalterungsmodul: 2,0 kg	Hauptmodul: 52,9 kg Mobile Radbasis: 18,9 kg (ohne Gegengewicht)	Table Module: 35 kg Mobile Wheel Base: 14,6 kg
Nettogewicht	Hauptmodul: 47,4 kg Wandhalterungsmodul: 1,6 kg	Hauptmodul: 47,4 kg Mobile Radbasis: 16,3 kg (ohne Gegengewicht)	Table Module: 32,5 kg Mobile Wheel Base: 12,4 kg
Gesamtabmessungen Verpackung (B x T x H)	Hauptmodul: 1010 x 240 x 970 mm Wandhalterungsmodul: 912 x 138 x 50 mm	Hauptmodul: 1010 x 240 x 970 mm Mobile Radbasis: 995 x 175 x 830 mm	Table Module: 300 x 800 x 600 mm Mobile Wheel Base: 770 x 190 x 800 mm


Abmessungen Wall Lift

Alle Maße sind in Millimeter angegeben




Abmessungen Mobile Lift

Alle Maße sind in Millimeter angegeben



Abmessungen Table Lift

Alle Maße sind in Millimeter angegeben



Neo Wall Extension Kit

Falls der Prowise Neo Wall Lift weiter von der Wand entfernt montiert werden muss, z. B. weil ein Kabelkanal oder andere Hindernisse vorhanden sind, kann das Prowise Neo Wall Extension Kit die Lösung sein.



Complete Kit

Falls ein Kabelkanal entlang der Wand verläuft oder wenn es andere Gründe gibt, warum der Prowise Neo Wall Lift weiter von der Wand entfernt aufgestellt werden muss, ist das Wall Extension Kit – Complete die richtige Wahl. Dieses Set besteht aus den folgenden Teilen:

- ✓ **Wall Extension Top Bracket**
Damit wird der Prowise Neo Wall Lift 75 mm von der Wand entfernt aufgestellt.
- ✓ **Wall Extension Bottom**
Dieses untere Teil füllt den Raum (zwischen dem Lift und der Wand) auf dem Boden aus.

Top Bracket

Falls ein Kabelkanal auf dem Boden verläuft und der Neo Wall Lift weiter von der Wand entfernt aufgestellt werden muss, kann das Wall Extension Kit – Top Bracket verwendet werden. Damit wird der Lift 75 mm von der Wand entfernt aufgestellt. Der Raum direkt über dem Boden wird dann von dem Kabelkanal abgedeckt.

Technische Spezifikationen

PW.1.21001.0005, PW.1.21001.0007

	Complete	Top Bracket
Geeignet für	Prowise Neo Wall Lift	
Zertifikate	CE (zertifiziert in Kombination mit dem Lift)	
Garantie	5 Jahre	
Bruttogewicht	5,1 kg / 11,24 lbs	2,0 kg / 4,40 lbs
Nettogewicht	4,5 kg / 9,92 lbs	1,7 kg / 3,7 lbs
Abmessungen Verpackung (BxTxH)	950 x 200 x 90 mm / 37,4 x 7,9 x 3,5 Zoll	910 x 200 x 40 mm / 35,8 x 7,9 x 1,6 Zoll

Abmessungen Wall Lift + Extension kit

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

